

al dente  
dentalprodukte




МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ  
al dente (Німеччина)

## GLUFI – ТИМЧАСОВИЙ ФІКСУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ CAD/CAM ЗАГОТОВОК

- CAD/CAM каркаси, зазвичай, ненадійно розташовані на моделі: вони можуть впасти та зруйнувати кераміку, що була нанесена. З GluFi цього не станеться: візьміть інструмент та помістіть невелику кількість GluFi на верхівку штампа, притисніть каркас – і надійна фіксація буде забезпечена.
- GluFi є надзвичайно адаптивним, тому не призведе до завищення по прикусу.
- GluFi може використовуватися кілька разів: ви можете знімати та надягати ковпачок на модель кілька разів без втрати адгезивних властивостей.
- низька точка плавлення/займання гарантує згорання без залишків (Увага: температура спікання мінімум 720°C!)

5 мл  
6 x 5 мл

Арт.№ 02-6000  
Арт.№ 02-6050



## TOOTH SCULPTURING WAX, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК У ФОРМІ ЗУБА

✓ ash-free

- Універсальний моделювальний віск у формі 26 моляру, створеного Вольфрамом Шультісом, Карлсруе (Німеччина). Безусадочний віск, доступний у двох опакових та двох напівпрозорих версіях – обидві можуть використовуватися при моделюванні під литво металу та для безметалевих конструкцій. Він має високу стабільність та низьку точку плавлення, що дозволяє створювати точні вакс-апи. Ідеальний для моделювання гнатологічних та вакс-ап конструкцій. Внутрішня

стабільність воску гарантує легку його обробку інструментами та гладку поверхню.

50 г 55 °C

Моляр сірий напівпрозорий  
Моляр блакитний напівпрозорий  
Моляр бежевий опаковий  
Моляр зелений опаковий

Арт.№ 02-1550  
Арт.№ 02-1555  
Арт.№ 02-1560  
Арт.№ 02-1565



## PRO-MOD, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК

60 г - нормальний

55 °C

Зелений  
Сірий  
Слонова кістка  
Блакитний

Арт.№ 02-1000  
Арт.№ 02-1010  
Арт.№ 02-1020  
Арт.№ 02-1030

- Pro-Mod є ідеальним моделювальним воском для гнатологічних вакс-ап конструкцій. Він має високу точність завдяки високій жорсткості та низькій температурі плавлення. Висока міцність та помірنا текучість дозволя-

ють моделювати дуже чіткий ріжучий край. Pro-Mod легко зрізається та завжди лишає гладку поверхню. Pro-Mod доступний двох типів жорсткості (нормальний/жорсткий(H)).

60 г - жорсткий

57 °C

Зелений  
Сірий  
Слонова кістка  
Блакитний

Арт.№ 02-1000H  
Арт.№ 02-1010H  
Арт.№ 02-1020H  
Арт.№ 02-1030H

110 г - нормальний

55 °C

Зелений  
Сірий  
Слонова кістка  
Блакитний

Арт.№ 02-1000C  
Арт.№ 02-1010C  
Арт.№ 02-1020C  
Арт.№ 02-1030C



## PRO-MOD C, ПРИШИЙКОВИЙ ВІСК

✓ ash-free

60 г

59 °C

Червоний  
Блакитний  
Жовтий  
Чорний

Арт.№ 02-1400  
Арт.№ 02-1410  
Арт.№ 02-1415  
Арт.№ 02-1420

- Pro-Mod C – пришийковий віск, який відповідає всім потребам техніка: не відклеюється, не має внутрішнього напруження, текучий, не стікає, не крихкий і, таким чином, має абсолютну точність. Навіщо ловити рибу в темряві? Світлий віск, що просвічується, дозволяє чітко побачити маркування по шийці. Таким чином, стає можливим точний візуальний контроль.



110 г

59 °C

Червоний

Арт.№ 02-1400C



## AESTHETIC-INLAY, ВІСК ДЛЯ ВКЛАДОК

✓ ash-free

- Моделювальні властивості цих восків були спеціально розроблені та адаптовані під вимоги техніків для створення вкладок. Коричневий та бежевий кольори створюють відмінний контраст, що робить процес

моделювання комфортним для зору. Воски Aesthetic-Inlay компанії **al dente** дуже стійкі та мають низьку усадку. При литті можна чітко відтворити межі зуб-реставрація.

**60 г**  
Прозорий коричневий  
Прозорий бежевий

Арт.№ 02-1200  
Арт.№ 02-1210



## PRO-PEARL, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК В ГРАНУЛАХ

- Моделювальні воскові гранули PRO-PEARL дуже просто брати гарячим шпателем для воску – вони розтають миттєво, і при роботі в такий спосіб технік набагато менше стомлюється навіть за тривалий час. З опаківим воском легко працювати, і він має дуже низьку усадку. Упаковка: 100 г воскових гранул в банці з металевим вушком для відкривання + окрема кришка.



**100 г**  
Моделювальний віск PRO-PEARL  
опаковий сірий

**53°C**  
Арт.№ 02-1570

## FLEXI-DIP, ЕЛАСТИЧНИЙ ПОГРУЖНИЙ ВІСК

✓ ash-free

- FLEXI-DIP – це еластичний погрузний віск для точного прилягання воскового ковпачка, який характеризується відмінними властивостями при різьбленні та зрізанні. Висока еластичність цього воску запобігає деформації ковпачка, коли його знімають зі штампика. Цей віск гарантує ідеальну адаптацію та надзвичайно точне прилягання відлитої коронки. Фізичні властивості цього спеціального еластичного воску на-

ближаються до властивостей термопресованих синтетичних ковпачків. Ідеальна температура для погрузних восків: прибл. 87 °С – при якій товщина ковпачка становить прибл. 0.35-0.4 мм.

**300 г**  
Оранжевий  
Фіолетовий  
Жовтий

**87°C**  
Арт.№ 02-3000  
Арт.№ 02-3010  
Арт.№ 02-3020



## ТЕКСТУРНИЙ МАРКЕР ДЛЯ КЕРАМІКИ



- Текстульний маркер для кераміки компанії **al dente** використовується для точного відтворення блиску та текстури поверхні керамічної конструкції відносно сусідніх природних зубів. Легко помітити наскільки гармонійно кераміка вписується в зубний ряд, коли на неї нанесений текстульний маркер. Текстульний маркер для кераміки представлений в двох кольорах: золотистий та сріблястий. Маркер вже змішаний і готовий до використання. Не треба додатково застосовувати праймер або подібний продукт. Цей маркер представляє собою пляшечку з пензликом – ваше робоче місце завжди залишиться чистим. Текстульний маркер для кераміки легко видалити за допомогою води або струменя пари.

стий та сріблястий. Маркер вже змішаний і готовий до використання. Не треба додатково застосовувати праймер або подібний продукт. Цей маркер представляє собою пляшечку з пензликом – ваше робоче місце завжди залишиться чистим. Текстульний маркер для кераміки легко видалити за допомогою води або струменя пари.



### Набір текстульних маркерів для кераміки

Золотистий + Розріджувач 2 x 20 мл  
Сріблястий + Розріджувач 2 x 20 мл  
Розріджувач 20 мл

Арт.№ 03-1250  
Арт.№ 03-1260  
Арт.№ 03-1280

## ІЗОЛЮЮЧА РІДИНА ДЛЯ КЕРАМІКИ

Набір

2 x 20 мл

Арт.№ 03-1150

- Надзвичайно ефективна ізоляція гіпсу від кераміки. Наноситься дуже тонким шаром. Довготривалий ізоляційний ефект. Не забарвлює кераміку. Немає залишків.



## PRO-DIE SPACER, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК

Прозорий (3 мкм)	Арт.№ 03-2000
Червоний (7 мкм)	Арт.№ 03-2040
Опаковий блакитний (7 мкм)	Арт.№ 03-2060
Опаковий бежевий (7 мкм)	Арт.№ 03-2070
Опаковий сріблястий (12 мкм)	Арт.№ 03-2090
Опаковий золотистий (12 мкм)	Арт.№ 03-2100
Розріджувач 2 x 20 мл	Арт.№ 03-2190



● Лаки PRO-DIE спеціально розроблені для задоволення вимог зубних техніків. Вони відзначаються:

- ▶ Коротким часом висихання
- ▶ Високою остаточною твердістю
- ▶ Стійкістю до випаровування
- ▶ Високою покривною здатністю

## МОДЕЛЮВАЛЬНІ ВОСКИ

Ця таблиця дозволяє досягнути різноманітність наших восків, дає можливість знайти потрібний для вашої роботи віск та підказує, який з восків підходить для виготовлення безметалевих робіт (беззолні).

Артикул	Продукт	Твердість	Кількість	Температура	Беззолні
02-1000(C) – 02-1030(C)	Pro-Mod Моделювальний віск	середній	60 г /110 г	55°C	
02-1000(H) – 02-1030(H)	Pro-Mod Моделювальний віск	жорсткий	60 г	57°C	
02-1045 – 02-1070(C)	Esprit Моделювальний віск	середній	60 г /110 г	55°C	
02-1080 – 02-1095	Colors Моделювальний віск	середній	60 г	55°C	так
02-1100(C)	Pro-Mod F-1 прозорий (фрезерування/гравірування)	жорсткий	60 г /110 г	57°C	так
02-1115	Pro-Mod F-1 опаковий (фрезерування/гравірування)	жорсткий	60 г	57°C	
02-1130(C)	Pro-Mod F-0 опаковий (фрезерування)	дуже жорсткий	60 г /110 г	58°C	
02-1200 – 02-1210	Aesthetic-Inlay Wax (безметалева кераміка)	середній	60 г	53°C	так
02-1300(C) – 02-1370	Pro-Mod VKS (безметалева кераміка)	середній	60 г /110 г	55°C	так
02-1400(C) – 02-1420	Pro-Mod C – Цервікальний віск	середній	60 г /110 г	59°C	так
02-1430	Ceramic Shoulder Wax – віск для керамічного плеча	середній	2 x 8 г	53°C	так
02-1440	Pro-Mod B віск для піднутріль K + B	середній	60 г	61°C	
02-1455	Sticky Wax – Липкий віск	середній	60 г	71°C	так
02-1470	Fixingwax – Фіксуючий віск	середній	60 г	52°C	так
02-1480	Blockout Wax для моделей	середній	60 г	51°C	
02-1500 – 02-1505	Technique-Wax прозорий	середній	110 г	57°C	так
02-1500S – 02-1505S	Technique-Wax прозорий	м'який	110 г	57°C	так
02-1510 – 02-1515	Technique-Wax опаковий	середній	110 г	56°C	
02-1510S – 02-1515S	Technique-Wax опаковий	м'який	110 г	56°C	
02-1550 – 02-1555	Tooth Sculpturing Wax прозорий	середній	40 г	55°C	так
02-1560 – 02-1565	Tooth Sculpturing Wax опаковий	середній	40 г	56°C	
02-1570	Pro Pearl Моделювальний віск прозорий	середній	100 г	53°C	
02-1630	CAD/CAM віск для піднутріль лазер-опак	середній	60 г	57°C	
02-1640 – 02-1655	CAD/CAM Моделювальний віск лазер-опак	середній	60 г	56°C	
02-1700 – 02-1740	Diagnostikwachs – Діагностичний віск	середній	60 г	57°C	так
02-1750	Diagnosticwax – Starterset – Діагностичний віск-стартовий набір (всі кольори)	середній	5 x 9 г	57°C	так
02-1940	Stick-on wax – Липкий віск	середній	60 г	60°C	так
02-3000 – 02-3020	Flexi-Dip – Погружний віск	середній	300 г	87°C	так
02-3100 – 02-3110	Duro-Dip - Погружний віск	жорсткий	300 г	84°C	так
06-1700	Model Casting Wax – Модельний ливарний віск	середній	60 г	53°C	так
02-5112(Z) – 02-5122(Z)	CAD/CAM Воскові диски	дуже жорсткий	86 – 155 г	108°C	так

 ash-free - рекомендовано виробником для безметалевих робіт.